# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Vippa**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| cremevit blank | 3296 01 | 1/10 | | 4010337039341 |
| kritvit blank | 3296 03<br>1850466 | 1/10/100 | | 4010337039358 |
| kritvit sidenmatt | 3296 27<br>1850467 | 1/10/100 | | 4010337039372 |
| antracit | 3296 28<br>1850469 | 1/10/100 | | 4010337039389 |
| alufärg (lackerad) | 3296 26<br>1850468 | 1/10 | | 4010337039365 |
| svart matt (lackerad) | 3296 005<br>1850464 | 1/10 | | 4010337065593 |
| grå matt (lackerad) | 3296 015<br>1850465 | 1/10 | | 4010337110521 |
| rostfritt stål | 3296 600<br>1850471 | 1/10 | | 4010337043867 |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.