

Insats dragbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3546 00	1		4010337064886
 utan fästklor	3586 00	1/5		4010337064909

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.