

Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3106 00 1850445	1/10/100		4010337038931
 utan fästklor	3816 00	1/10		4010337038948

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
