


Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kryssbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3107 00 1850446	1/10/100		4010337039174
 utan fästklor	3817 00	1/10		4010337039181

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3107 00: 32 mm
- 3817 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
