
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ trapp 2knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3108 00 1850447	1/10		4010337038979
 utan fästklor	3818 00	1/10		4010337038757

Egenskaper

- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Kan även användas med vippa 1knapp.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	 2,5 mm²
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	 100 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.