


Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningsselement 230 V~ fränkopplare 2-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3112 00	1/10		4010337038696
 utan fästklor	3822 00	1/10		4010337038702

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklor).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
