




Insats knappbrytare 10 AX 250 V~trapp 2-knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3128 00	1/10		4010337039075
 utan fästklor	3838 00	1		4010337064411

Egenskaper

- Till skillnad från vippbrytare återgår vipporna på tryckströmbrytare alltid till utgångsläget när man har tryckt på dem.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.
- Kan även användas med vippta 1-knapps.
- Flytande vippta gör att vipptan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklor).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W