
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats tryckkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ brytare 2-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3122 00	1		4010337038726
 utan fästklor	3842 00	1		4010337064381

Egenskaper

- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.