GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats knappkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ kronbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3135 00	1/10		4010337038917
 utan fästklor	3845 00	1/10		4010337064398

Egenskaper

- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.