




Insats vippbrytare och -knapp 10 A 250 V~ trapp / växlare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3139 00 1850448	1/10		4010337039136
 utan fästklor	3869 00	1		4010337064565

Egenskaper

- Vippbrytare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp.
- För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning.
- För manuell styrning av rörelsevakter.
- För att styra dim-biapparater.
- För styrning av inkopplad belysning.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W