



Insats vipprötryckknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 2knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3155 00 1850451	1/10		4010337039112
 utan fästklor	3875 00	1/10		4010337064688

Egenskaper

- Kan även användas med vippra 1-knapps.
- Flytande vippra gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklor).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²