


Insats vipp-jalusibrytare 10 A 250 V~



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3159 00	1/10/100		4010337039211
 utan fästklor	3879 00	1/10		4010337064428

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
- Elektrisk och mekanisk spärr.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
