









Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4180 01	1/5		4010337092797
 kritvit blank	4180 03	1/5		4010337092810
 kritvit sidenmatt	4180 27	1/5		4010337092834
 antracit	4180 28	1/5		4010337092841
 alufärg	4180 26	1/5		4010337092827
 svart matt	4180 005	1/5		4010337092780
 grå matt	4180 015	1/5		4010337092803
 rostfritt stål	4180 600	1		4010337092858

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad montering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
-