






## Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	4180 70	1/5		4010337116998
 kritvit sidenmatt (lackerad)	4180 72	1/5		4010337117025
 antracit (lackerad)	4180 73	1/5		4010337116974
 svart matt (lackerad)	4180 74	1/5		4010337117049
 grå matt (lackerad)	4180 76	1/5		4010337116981

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad montering.

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

---