






## Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor



| Specifikation  | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank                  | 4180 70    | 1/5 |    | 4010337116998 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 4180 72    | 1/5 |    | 4010337117025 |
|  antracit (lackerad)          | 4180 73    | 1/5 |    | 4010337116974 |
|  svart matt (lackerad)        | 4180 74    | 1/5 |    | 4010337117049 |
|  grå matt (lackerad)          | 4180 76    | 1/5 |    | 4010337116981 |

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad monterering.

## Tekniska data

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Inbyggnadsdjup:                       | 29 mm  |
| Ledarmaterial:                        | Styva och flexibla                           |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från: | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

---