

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4183 01	1/5		4010337093558
 kritvit blank	4183 03	1/10/100		4010337093572
 kritvit sidenmatt	4183 27	1/10		4010337093596
 antracit	4183 28	1/10		4010337093602
 alufärg (lackerad)	4183 26	1/5		4010337093589
 svart matt (lackerad)	4183 005	1/10		4010337093541
 grå matt (lackerad)	4183 015	1/5		4010337093565
 rostfritt stål	4183 600	1		4010337093619

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad montering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur	
- förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-