


## Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	4183 70	1/5		4010337117759

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

### Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.