GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Jordat uttag 16 A 250 V~ med orange täckplatta och tryckt text "ZSV" (extra säkerhetsförsörjning)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 orange blank	4188 109	1/5		4010337092926

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial - Styva och flexibla:	
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.