


Jordad uttag 16 A 250 V~ med grön täckplatta och tryckt text "SV" (säkerhetsförsörjning)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grön blank	4188 707	1/5		4010337117056

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkaplade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad monterering.
- Jordad monterering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.