

Jordad uttag 16 A 250 V~ med röd täckplatta och tryckt text "WSV" (extra säkerhetsförsörjning)



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  röd blank | 4188 708   | 1/5 |    | 4010337117063 |

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad monterering.
- Jordad monterering.

## Tekniska data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inbyggnadsdjup:       | 32 mm  |
| Ledarmaterial         |  |
| - Styva och flexibla: |  |
| Anslutningsarea       |  |
| - för ledare från:    | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.