© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4414 01	1/5		4010337094388
 kritvit blank	4414 03 1854111	1/5		4010337094401
 kritvit sidenmatt	4414 27 1851906	1/5		4010337094425
 antracit	4414 28 1851907	1/5		4010337094432
 alufärg (lackerad)	4414 26 1851904	1/5		4010337094418
 svart matt (lackerad)	4414 005 1850400	1/5		4010337094371
 grå matt (lackerad)	4414 015 1850422	1/5		4010337094395
 rostfritt stål	4414 600 1850357	1/5		4010337094463

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Egenskaper

- Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
