

Jordat uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4418 01	1/5		4010337094920
 kritvit blank	4418 03	1/5		4010337094944
 kritvit sidenmatt	4418 27	1/5		4010337094999
 antracit	4418 28	1/5		4010337095026
 alufärg	4418 26	1/5		4010337094982
 svart matt	4418 005	1/5		4010337094913
 grå matt	4418 015	1/5		4010337094937

Egenskaper

- Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
- Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
- För skruvfästning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
 - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-