

## Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4453 01	1/10/100		4010337093718
 kritvit blank	4453 03 1854106	1/10/100		4010337093732
 kritvit sidenmatt	4453 27 1851901	1/10/100		4010337093763
 antracit	4453 28 1851902	1/10/100		4010337093770
 alufärg	4453 26 1851900	1/10		4010337093756
 svart matt	4453 005 1850401	1/10/100		4010337093701
 grå matt	4453 015 1850421	1/5		4010337093725
 rostfritt stål	4453 600 1850356	1/5		4010337093787

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

---

## Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-