

## Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55



| Specifikation                                                                                         | Artikelnr.          | FE       | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----|---------------|
|  cremevit blank      | 4453 01             | 1/10/100 |    | 4010337093718 |
|  kritvit blank     | 4453 03<br>1854106  | 1/10/100 |    | 4010337093732 |
|  kritvit sidenmatt | 4453 27<br>1851901  | 1/10/100 |    | 4010337093763 |
|  antracit          | 4453 28<br>1851902  | 1/10/100 |    | 4010337093770 |
|  alufärg           | 4453 26<br>1851900  | 1/10     |    | 4010337093756 |
|  svart matt        | 4453 005<br>1850401 | 1/10/100 |    | 4010337093701 |
|  grå matt          | 4453 015<br>1850421 | 1/5      |    | 4010337093725 |
|  rostfritt stål    | 4453 600<br>1850356 | 1/5      |    | 4010337093787 |

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Inbyggnadsdjup:              | 32 mm                                        |
| Ledarmaterial:               | Styva och flexibla                           |
| Anslutningsarea              |                                              |
| - för ledare från:           | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgivningstemperatur         |                                              |
| - förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C                             |

---

## Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-