© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Steckklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	4453 70	1/10/100		4010337117636
 kritvit sidenmatt (lackerad)	4453 72	1/5		4010337117643
 antracit (lackerad)	4453 73	1/5		4010337117612
 svart matt (lackerad)	4453 74	1/5		4010337117650
 grå matt (lackerad)	4453 76	1/5		4010337117629

Egenskaper

- Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
