









## Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 4454 01    | 1/5 |    | 4010337094029 |
|  kritvit blank     | 4454 03    | 1/5 |    | 4010337094050 |
|  kritvit sidenmatt | 4454 27    | 1/5 |    | 4010337094081 |
|  antracit          | 4454 28    | 1/5 |    | 4010337094098 |
|  alufärg           | 4454 26    | 1/5 |    | 4010337094074 |
|  svart matt        | 4454 005   | 1/5 |    | 4010337093992 |
|  grå matt          | 4454 015   | 1/5 |    | 4010337094043 |
|  rostfritt stål    | 4454 600   | 1/5 |    | 4010337094104 |

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Inbyggnadsdjup:                       | 29 mm  |
| Ledarmaterial:                        | Styva och flexibla                           |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från: | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hänvisningar

- Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.