GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4454 01	1/5		4010337094029
 kritvit blank	4454 03	1/5		4010337094050
 kritvit sidenmatt	4454 27	1/5		4010337094081
 antracit	4454 28	1/5		4010337094098
 alufärg (lackerad)	4454 26	1/5		4010337094074
 svart matt (lackerad)	4454 005	1/5		4010337093992
 grå matt (lackerad)	4454 015	1/5		4010337094043
 rostfritt stål	4454 600	1/5		4010337094104

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.