© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock med grön täckplatta och tryckt text "SV" (säkerhetsförsörjning)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grön blank	4454 707	1/5		4010337117414

Egenskaper

- Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad montagering.
- Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.