


Jordad uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock med orange täckplatta och tryckt text "ZSV" (extra säkerhetsförsörjning)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 orange blank	4454 709	1/5		4010337117438

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad monterering.
- Jordad monterering.

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.