







## Jordat uttag 16 A 250 V~ med tryckt text "EDV" och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	4461 70	1/5		4010337117186
 kritvit sidenmatt (lackerad)	4461 72	1/5		4010337117193
 antracit (lackerad)	4461 73	1/5		4010337117216
 svart matt (lackerad)	4461 74	1/5		4010337117209
 grå matt (lackerad)	4461 76	1/5		4010337117223

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 32 mm

Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-