






Jordat uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 4462 70 | 1/5 | | 4010337117339 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 4462 72 | 1/5 | | 4010337117346 |
|  antracit (lackerad) | 4462 73 | 1/5 | | 4010337117315 |
|  svart matt (lackerad) | 4462 74 | 1/5 | | 4010337117353 |
|  grå matt (lackerad) | 4462 76 | 1/5 | | 4010337117322 |

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 32 mm

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
 - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-

Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.
-