








Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, orange kontrollampa och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4552 01	1/5		4010337095200
 kritvit blank	4552 03	1/5		4010337095217
 kritvit sidenmatt	4552 27	1/5		4010337095231
 antracit	4552 28	1/5		4010337095248
 alufärg	4552 26	1/5		4010337095224
 svart matt	4552 005	1/5		4010337095194
 grå matt	4552 015	1/5		4010337095255

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Leveransen innehåller

- Glimlampselement ingår i leveransen.
