

Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4754 01	1/5		4010337114154
 kritvit blank	4754 03	1/5		4010337114178
 kritvit sidenmatt	4754 27	1/5		4010337114192
 antracit	4754 28	1/5		4010337114208
 alufärg (lackerad)	4754 26	1/5		4010337114185
 svart matt (lackerad)	4754 005	1/5		4010337114147
 grå matt (lackerad)	4754 015	1/5		4010337114161

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 29 mm

Ledarmaterial
- Styva och flexibla:

Anslutningsarea
- för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
 - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-