



## Touchsensor 4.55 Plus 2-fack/4-fack för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	5016 003	1		4010337132189
 svart	5016 050	1		4010337132202

### Egenskaper

- Touchsensor med integrerad busskopplare kan användas som 1-fack/3-fack eller 2-fack/4-fack beroende på valda vippset.
- Touchsensor med integrerad display för visning av funktioner och status.
- Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
- Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
- Integrerad närhetssensor som sänder telegram vid närmande.
- Integrerad orienteringslysdiod.
- Larmmeddelande med ton och varningsmeddelande (text).
- Användardefinierade färger för text och ikoner.
- Skärmläckare med möjlighet att visa upp till fyra objekt (klockslag, datum osv.) på displayen.

### Vippfunktion

- Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, scenbiapparat, jalousi och regulatorbiapparat.
- Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
- Dimringsläge, start-stopp eller dimring i steg.
- Öppna/spara scener.
- Regulatorbiapparat för omkoppling av driftläge (komfort, standby, natt) eller justering av börvärde.

### Knappfunktion

- Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, RGB-koppling/sända värde, RGBW-koppling/sända värde, färgtemperaturomkoppling/sända värde, värdegivare, scenbiapparat, jalousi, skiftregister, 4-kanals manövrering och justering av färgtemperatur.
- Dimring av färgtemperatur. Funktionen är endast tillgänglig för touchsensor 2-fack, 3-fack och 4-fack.
- RGB-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensor, 3-fack och 4-fack.
- RGBW-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensorn, 4-facks.
- Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
- Dimringsläge, start-stopp eller dimring i steg.
- Öppna/spara scener.
- Värdegivare (1 bitars, 2 bitars, 4 bitars, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

## Två potentialfria kontakter

- Anslutning av Gira fjärrgivare (fördefinierade värden) eller NTC-temperaturgivare respektive brytare, tryckknapp, läckagesensor och kondenseringssensor.
- Funktion: Reaktion vid slutning eller öppning (PÅ, AV, OM) av kontakt, scenbiapparat (anropa/spara), sända teckensträng (14 byte) och skillnad mellan långa och korta knapptryck.

## Displayegenskaper

- Konfigurerbar färgdisplay med text och/eller ikoner.
- 120 olika ikoner kan väljas.
- Skärmens ljusstyrka kan ställas in i normalt läge/nattläge.
- Ljusbiljön kan ställas in med en undermeny.

---

## Tekniska data

KNX medium:	TP256
Strömförbrukning KNX:	8 till 14 mA
Anslutning KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar:	2
Lång kabelsats:	25 cm, kan förlängas till max. 5 m
Kapslingsklass:	III
Inbyggnadsdjup:	20,8 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 till 93 % (ingen kondensering)

---

## Hänvisningar

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

---

## Leveransen innehåller

- KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
  - Ledarsats 3-trådig ingår i leveransen.
  - Stödring ingår i leveransen.
-