



Touchsensor 4.95, 24 V 1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	5051 003	1		4010337074960
 antracit	5051 028	1		4010337074977

Egenskaper

- Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrssystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vipa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp	
- Märkspänning:	AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet:	20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd:	880 Ω
LED-lampa	
- Märkspänning:	DC 24 V SELV
- Strömförbrukning:	ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:	PT1000, klass B
Kapslingsklass:	III
Inbyggnadsdjup:	16 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
 - Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com.
 - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningvippa. Den passande vippans till strömställarprogrammet beställs separat.
-