© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Touchsensor 4.95, 24 V 2knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
vit	5052 003	1		4010337074946
 antracit	5052 028	1		4010337074953

Egenskaper

- Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vippa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp	
- Märkspänning:	AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet:	20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd:	880 Ω
LED-lampa	
- Märkspänning:	DC 24 V SELV
- Strömförbrukning:	ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:	PT1000, klass B
Kapslingsklass:	III
Inbyggnadsdjup:	16 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
- Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
