


## RF fjärrkontroll 2-knappars för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 antracit	5122 00	1		4010337017226

Med RF fjärrkontroller för KNX blir styrningen mobil: Den önskade KNX funktionen kan enkelt aktiveras med fjärrkontrollen från alla platser i huset. RF-fjärrkontrollerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Det kan till exempel vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).

### Egenskaper

- Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-steps visningsfunktion.
- Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
- Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
- Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
- Batteridrivna apparat.

#### Funktionen "koppla"

- Vipp- eller knappfunktion.
- Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

#### Funktionen "dimra"

- Vippfunktion.
- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

#### Funktionen "persienn"

- Vippfunktion.
- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
- Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

#### Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"

- Vippfunktion.
- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100 % eller scennummer).
- Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

## Tekniska data

KNX medium:	RF1.R
Idrifttagningläge:	S-läge
Märkspänning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2450N
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Sändningseffekt:	max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Batteri	
- Typ:	CR 2450N
- UN-nr:	3091

---

## Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

---

## Leveransen innehåller

- Batteriet ingår i leveransen.

---