


Tryckknapp-busskopplare WG AP 2-knappars med 1-punktsmanövrering för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grå	5161 30	1		4010337500087

Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren.

Egenskaper

Knappfunktion

- Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
- Funktion Koppla: Parameterbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
- Funktion dimra: Parameterbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
- Funktion Markis: Parameterbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion).
- Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras.
- Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning).
- Vid 1-punktsmanövrering (vinklad vippan) kan vippan endast manövreras från en sida (underifrån).
- Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44).

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Anslutning KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kapslingsklass:	IP44
Omgivningstemperatur:	-25°C till +55°C
Relativ luftfuktighet:	5 till 93 % (ingen kondensering)

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
