






Tryckknapp med vippra kron pilsymboler för Gira One och KNX System 70



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 5174 70 | 1/5 | | 4010337116714 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 5174 72 | 1/5 | | 4010337116721 |
|  antracit (lackerad) | 5174 73 | 1/5 | | 4010337116691 |
|  svart matt (lackerad) | 5174 74 | 1/5 | | 4010337116738 |
|  grå matt (lackerad) | 5174 76 | 1/5 | | 4010337116707 |

Egenskaper

- Knapp för manövrering av Gira One System.
- Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
- Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
- Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Manöverfunktioner

- Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
- Dimma ljus.
- Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
- Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
- Scenvarianter kan öppnas.
- Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
- Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
- Styrning av Sonos ljudenheter.
- Styrning av Hue förbrukare.
- Styrning av eNet-förbrukare.
- Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
- Boostfunktion.

Rumstemperatur

- Temperaturutjämnning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

- Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
- Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
- Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--|
| Gira One Medium: | Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspänning: | 4 kV (KNX/EIB bussledning) |
| Anslutning: | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass: | III |
| Inbyggnadsdjup: | 15 mm |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +50 °C |
| Strömförbrukning: | 8 - 12 mA |

Hänvisningar

- Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
 - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
-