

## RF väggsändare 2-knappars för KNX



| Specifikation                                                                                             | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank          | 5178 01    | 1  |    | 4010337123026 |
|  kritvit blank         | 5178 03    | 1  |    | 4010337123033 |
|  kritvit sidenmatt     | 5178 27    | 1  |    | 4010337123040 |
|  antracit              | 5178 28    | 1  |    | 4010337123064 |
|  alufärg (lackerad)    | 5178 26    | 1  |    | 4010337123057 |
|  svart matt (lackerad) | 5178 005   | 1  |    | 4010337123088 |
|  grå matt (lackerad)   | 5178 015   | 1  |    | 4010337123071 |

### Egenskaper

- Väggsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
- Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
- Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt.
- Batteridrivnen apparat.
- Apparaten stöder KNX Secure.

## Funktionen "koppla"

- Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
- Kommando vid kort eller långt knapptryck.

## Funktionen "dimra"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).

## Funktionen "persienn"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).

## Funktion "Värdegivare"

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

## Funktion "Färg"

- Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.

## Funktion "Scenbiapparat"

- Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.

## Funktion "Individuell"

- Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps.
- Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

---

## Tekniska data

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| KNX medium:               | RF1.R             |
| Idrifttagningläge:        | S-läge            |
| Märkspänning:             | DC 3 V            |
| Batterier:                | 1 x CR 2032       |
| Omgivningstemperatur:     | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens:         | 868,3 MHz         |
| Sändningseffekt:          | max. 20 mW        |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m          |

---

## Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  - När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas.
  - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
-

## Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.
  - Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-