© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**eNet trådlös diagnosapparat**




| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 5304 00<br>1704046 | 1 | | 4010337774006 |

**Egenskaper**

- Indikering av signalkvaliteten på utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden via LED.
- Indikering av trådlösa signaler från sändare som inte är eNet.
- Aktivering, avaktivering av repeaterfunktioner från nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Märkspänning: | DC 3 V |
| Batteri | |
| - Typ: | 1 x CR 2450N |
| - UN-nr: | 3091 |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens: | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m |

**Hänvisningar**

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

**Leveransen innehåller**

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



- Batterier ingår i leveransen.

---

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.