

## System 3000 pekfrontmodul System 55



| Specifikation                                                                                             | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank          | 5365 01    | 1/5 |    | 4010337096856 |
|  kritvit blank         | 5365 03    | 1/5 |    | 4010337096863 |
|  kritvit sidenmatt     | 5365 27    | 1/5 |    | 4010337096887 |
|  antracit              | 5365 28    | 1/5 |    | 4010337096894 |
|  alufärg (lackerad)    | 5365 26    | 1/5 |    | 4010337096870 |
|  svart matt (lackerad) | 5365 005   | 1/5 |    | 4010337096917 |
|  grå matt (lackerad)   | 5365 015   | 1/5 |    | 4010337107071 |
|  rostfritt stål        | 5365 600   | 1/5 |    | 4010337096900 |

## Egenskaper

- Styr genom att lätt vidröra eller svepa på manöverytan.
- Tre värden för ljusstyrka kan sparas, med System 3000 dimmerinsats.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalousistyrinsats.
- Spärrfunktion, med System 3000 jalousistyrinsats.
- Statusindikering med LED-ljusramper för visning av ljusstyrka eller upphängningsposition.
- Permanent eller tidvis statusindikering (statusindikeringen slocknar efter 5 sekunder utan vidröring).
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsuinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

---

## Tekniska data

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

---