# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**System 3000 pekfrontmodul System 70**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kritvit blank | 5365 70 | 1/5 | | 4010337124252 |
| kritvit sidenmatt (lackerad) | 5365 72 | 1/5 | | 4010337124269 |
| antracit (lackerad) | 5365 73 | 1/5 | | 4010337124276 |
| svart matt (lackerad) | 5365 74 | 1/5 | | 4010337124283 |
| grå matt (lackerad) | 5365 76 | 1/5 | | 4010337124290 |

**Egenskaper**

- Styr genom att lätt vidröra eller svepa på manöverytan.
- Tre värden för ljusstyrka kan sparas, med System 3000 dimmerinsats.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
- Spärrfunktion, med System 3000 jalusistyrinsats.
- Statusindikering med LED-ljusramper för visning av ljusstyrka eller upphängningsposition.
- Permanent eller tidvis statusindikering (statusindikeringen slocknar efter 5 sekunder utan vidröring).
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.