









## System 3000 jalousistyrning och timer Display System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5366 01	1/5		4010337027430
 kritvit blank	5366 03	1/5		4010337027447
 kritvit sidenmatt	5366 27	1/5		4010337027461
 antracit	5366 28	1/5		4010337027478
 alufärg	5366 26	1/5		4010337027454
 svart matt	5366 005	1/5		4010337037484
 grå matt	5366 015	1/5		4010337087243
 rostfritt stål (lackerat)	5366 600	1/5		4010337027485

## Egenskaper

- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, fränkopplingsbar.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder.
- Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt  $\pm 2$  timmar.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig.
- Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.

---

## Tekniska data

avvikelse	
- per månad:	$\pm 10$ s
gångreserv:	ca 4 tim
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

---