









System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5375 01 | 1/5 | | 4010337051138 |
|  kritvit blank | 5375 03 | 1/5 | | 4010337051145 |
|  kritvit sidenmatt | 5375 27 | 1/5 | | 4010337051169 |
|  antracit | 5375 28 | 1/5 | | 4010337051176 |
|  alufärg | 5375 26 | 1/5 | | 4010337051152 |
|  svart matt | 5375 005 | 1/5 | | 4010337051183 |
|  grå matt | 5375 015 | 1/5 | | 4010337087298 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5375 600 | 1/5 | | 4010337051190 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Övervakningsvinkel: | 180° |
| Ljusstyrka | |
| - Inställningsbart: | ca 5 till 500 lx |
| - Fast: | Drift dagtid |
| Känslighet: | 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsklass | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Eftersläpningstid: | ca 2 min fast |
| Monteringshöjd upp till 2,20 m | |
| - Övervakningsområde framåt: | max. 15 m |
| - Räckvidd åt sidorna: | max. 10 m |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m | |
| - Övervakningsområde framåt: | max. 10 m |
| - Räckvidd åt sidorna: | max. 9 m |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +45°C |