









## System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5375 01	1/5		4010337051138
 kritvit blank	5375 03	1/5		4010337051145
 kritvit sidenmatt	5375 27	1/5		4010337051169
 antracit	5375 28	1/5		4010337051176
 alufärg	5375 26	1/5		4010337051152
 svart matt	5375 005	1/5		4010337051183
 grå matt	5375 015	1/5		4010337087298
 rostfritt stål (lackerat)	5375 600	1/5		4010337051190

## Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

---

## Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Ljusstyrka	
- Inställningsbart:	ca 5 till 500 lx
- Fast:	Drift dagtid
Känslighet:	25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Eftersläpningstid:	ca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 2,20 m	
- Övervakningsområde framåt:	max. 15 m
- Räckvidd åt sidorna:	max. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m	
- Övervakningsområde framåt:	max. 10 m
- Räckvidd åt sidorna:	max. 9 m
Omgivningstemperatur:	-20°C till +45°C