






System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 70



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 5379 70 | 1/5 | | 4010337124917 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 5379 72 | 1/5 | | 4010337124924 |
|  antracit (lackerad) | 5379 73 | 1/5 | | 4010337124931 |
|  svart matt (lackerad) | 5379 74 | 1/5 | | 4010337124948 |
|  grå matt (lackerad) | 5379 76 | 1/5 | | 4010337124955 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Tidsfördröjningen kan ställas in
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten är fast inställd på 75 %.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

| | |
|--|----------------------------------|
| Övervakningsvinkel: | 180° |
| Eftersläpningstid - Inställningsbart: | 10 sek till 30 min |
| Ljusstyrka - Inställningsbart: - Fast: | ca 5 till 500 lx Drift dagtid |
| Känslighet - Fast inställd på: | 75 % |
| Kapslingsklass - System 55, Gira F100: - TX_44: | IP20 IP44 |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: - Räckvidd åt sidorna: | max. 32 m max. 19 m |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +45°C |

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.
-

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
-