






System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5379 70	1/5		4010337124917
 kritvit sidenmatt (lackerad)	5379 72	1/5		4010337124924
 antracit (lackerad)	5379 73	1/5		4010337124931
 svart matt (lackerad)	5379 74	1/5		4010337124948
 grå matt (lackerad)	5379 76	1/5		4010337124955

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Tidsfördröjningen kan ställas in
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten är fast inställd på 75 %.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Eftersläpningstid - Inställningsbart:	10 sek till 30 min
Ljusstyrka - Inställningsbart: - Fast:	ca 5 till 500 lx Drift dagtid
Känslighet - Fast inställd på:	75 %
Kapslingsklass - System 55, Gira F100: - TX_44:	IP20 IP44
Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: - Räckvidd åt sidorna:	max. 32 m max. 19 m
Omgivningstemperatur:	-20°C till +45°C

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
-