






## System 3000 knappsats BT pilsymboler System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5382 70	1/5		4010337122685
 kritvit sidenmatt (lackerad)	5382 72	1/5		4010337122692
 antracit (lackerad)	5382 73	1/5		4010337122708
 svart matt (lackerad)	5382 74	1/5		4010337122715
 grå matt (lackerad)	5382 76	1/5		4010337122722

### Egenskaper

- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

#### Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhången och belysning.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

#### Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhången och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalsu- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.

#### Surfplattfunktion

- Bilder på skärmen och kan avvika från originalet.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.

## Tekniska data

avvikelse - per månad:	± 10 s
gångreserv:	ca 4 h
Trådlös frekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

---

## Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.

---