









System 3000 rumstemperaturreglering BT System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5394 01 | 1/5 | | 4010337055273 |
|  kritvit blank | 5394 03 | 1/5 | | 4010337055280 |
|  kritvit sidenmatt | 5394 27 | 1/5 | | 4010337055464 |
|  alufärg | 5394 26 | 1/5 | | 4010337055457 |
|  antracit | 5394 28 | 1/5 | | 4010337055525 |
|  svart matt | 5394 005 | 1/5 | | 4010337055679 |
|  grå matt | 5394 015 | 1/5 | | 4010337087328 |
|  rostfritt stål | 5394 600 | 1/5 | | 4010337055655 |

Egenskaper

- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.

Funktioner på frontmodulen

- Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, fränkopplingsbar.
- Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
- Inställning av en komfort-, sänkings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
- Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
- Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Aktivering av kyldriften över insatsen.
- Stöder intern och extern temperaturgivar.
- Temperaturfallsidentifiering.
- Användningsspärr.
- Ventilskyddsfunktion.
- Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer.
- Semesterläge (start, slut, temperatur).
- Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter.
- Spärrning av manövrering på plats är möjligt.
- Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®.
- Minimal och maximal temperatur kan ställas in.
- Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt.
- Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Gångprecision per månad: | ± 10 sek |
| gångreserv: | ca. 4 h |
| Trådlös frekvens: | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt: | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd: | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum.
-